

WIELO-STOPNIOWE BALONY ROZSZERZAJACE

Jeden baloon, trzy średnice.

Wielostopniowe balony rozszerzające firmy MICRO-TECH to łatwe i niezawodne rozszerzanie zwężeń. Każdy balon może być rozszerzony do trzech, różnych, ustalonych średnic dla stopniowego rozszerzenia zwężenia w trzech zdefiniowanych krokach. Balony pracują z ciśnieniem roboczym od 3 ATM. - 10 ATM.

Ciśnienie rozkłada się równomiernie na całej długości powierzchni roboczej balonu przy każdej średnicy.

Zaokrąglone końcówki umożliwiają dobrą widoczność endoskopową zwężenia nawet podczas rozszerzania, zapewniając kontrolowaną, bezpieczną interwencję i bardzo dobre efekty terapeutyczne.

Balony mogą być napełniane zarówno kontrastem jak i powietrzem.

Dzięki pre-instalowanemu przewodnikowi z elastyczną, hydrofilową, dobrze widoczną w promieniach RTG końcówką, balony są łatwe do umiejscowienia i szybkiego opróżnienia celem usunięcia poprzez kanał roboczy endoskopu po udanym rozszerzeniu zwężenia.



- Trzy różne średnice dla trzech poziomów ciśnienia
- Dwa markery x-ray
- Zaokrąglona końcówka balonu dla dobrej widzialności endoskopowej
- Stożkowa, atraumatyczna końcówka katetera
- Pre- instalowany przewodnik z hydrofilową, dobrze widzialną w RTG końcówką
- Kompatybilny z urządzeniami do napełniania posiadającymi złącze Leuer Lock



Osobne knąty dla przewodnika i do napełniania.



Kod Produktu	Średnica balonu/mm.	3-stopnie ciśnienia rozszerzania balonu	Średnica cewnika/ Fr	Długość balonu/mm.	Długość cewnika/mm.	Cena /szt	Ilość	Wartość
Multi-Stage Dilatation Balloon								
MBD-AS-BB-2	6/7/8	3/6/10	7	30	2,300			
MBD-AM-BA-2	6/7/8	3/6/10	7	55	1,800			
MBD-AM-BB-2	6/7/8	3/6/10	7	55	2,300			
MBD-AL-BA-2	6/7/8	3/6/10	7	80	1,800			
MBD-BS-BB-2	8/9/10	3/5,5/9	7	30	2,300			
MBD-BM-BA-2	8/9/10	3/5,5/9	7	55	1,800			
MBD-BM-BB-2	8/9/10	3/5,5/9	7	55	2,300			
MBD-BL-BA-2	8/9/10	3/5,5/9	7	80	1,800			
MBD-CS-BB-2	10/11/12	3/5/8	7	30	2,300			
MBD-CS-BB-2	10/11/12	3/5/8	7	55	1,800			
MBD-CM-BB-2	10/11/12	3/5/8	7	55	2,300			
MBD-CL-BA-2	10/11/12	3/5/8	7	80	1,800			
MBD-DS-BB-2	12/13,5/15	3/4,5/8	7	30	2,300			
MBD-DM-BA-2	12/13,5/15	3/4,5/8	7	55	1,800			
MBD-DM-BB-2	12/13,5/15	3/4,5/8	7	55	2,300			
MBD-DL-BA-2	12/13,5/15	3/4,5/8	7	80	1,800			
MBD-EM-BA-2	15/16,5/18	3/4,5/7	7	55	1,800			
MBD-EM-BB-2	15/16,5/18	3/4,5/7	7	55	2,300			
MBD-EL-BA-2	15/16,5/18	3/4,5/7	7	80	1,800			
MBD-FM-BA-2	18/19/20	3/4,5/6	7	55	1,800			
MBD-FM-BB-2	18/19/20	3/4,5/6	7	55	2,300			
MBD-FL-BA-2	18/19/20	3/4,5/6	7	80	1,800			