



Olsztyn, dn. 17 maja 2022 r.

Nr sprawy 11/2022

**Dotyczy: odpowiedzi dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu na dostawę sprzętu okulistycznego.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Projektu umowy - Załącznik nr 5 do SWZ

Pytanie 1 dotyczy: §12 ust. 4

Czy Zamawiający może zmienić zapis tego punktu na następujący:

„Zgłoszenia incydentów, błędów czy awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zgodnie z sugestią Wykonawcy.

Pytanie 2 dotyczy: §12 ust. 10

Czy Zamawiający może zmienić zapis tego punktu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku nie wykonania naprawy w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany będzie do wstawienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiany”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zgodnie z sugestią Wykonawcy.

Pytanie – dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie autorefraktometru o poniższych parametrach:

- sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, znak CE

- Odległość wierzchołkowa 0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm
- Zakres pomiaru sfery (SPH): od -25,00 do +22,00D (VD 12mm)
- Dokładność pomiarowa strefy co 0,12, 0,25D
- Zakres pomiaru cylindra (CYL): 0,00 do +/- 10,00D (co 0,12/0,25D)
- Oś : od 1 do 180° (1°)
- Forma cylindra +, -, MIX
- Pomiar rozstawu źrenic (PD): 10~85mm
- Minimalna średnica źrenicy: 2.0mm
- Pomiar refrakcji przy zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL
- Promień krzywizny rogówki: od 5,0 do 10,2mm (co 0,01mm)
- Moc rogówki: od 33,00 do 67,50D (jednostka 0.12 / 0.25 D)
- Oś: od 1 do 180° (jednostka 1°)
- Astygmatyzm rogówki: 0,00 do -15.00D (jednostka 0.12 / 0.25 D)
- Pomiar średnicy źrenicy

- Pomiar średnicy rogówki (2.0-12.0mm / jednostka 1)
- Pomiar krzywizny bazowej soczewki kontaktowej
- Graficzna wizualizacja wady wzroku
- Tryb IOL – tryb soczewki wewnątrzgałkowej
- Pomiar ręczny i automatyczny
- Pomiar PD
- Retroiluminacja, keratometria peryferyjna,
- Funkcja oszczędzania energii – automatyczne wyłączenie monitora po zadanym okresie bezczynności

Joystick sterujący do ustawiania położenia i ostrości

Drukarka: Termiczna z automatycznym odcinaniem papieru

Monitor LCD: kolorowy, uchylony dotykowy 7 cali

Elektryczna regulacja podbródka – max 65 mm

Waga: 18 kg

Port wideo AXT, USB, RS-232

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zastrzeżeniem zachowania pozostałych niewymienionych powyżej parametrów.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings