

Opis przedmiotu zamówienia

Tablica przeprowadzania testów ostrości widzenia:

1. Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz 21.5" LED LCD, kontrast co najmniej 10000:1.
2. Szeroka gama optotypów.
3. Współpraca z komputerem.
4. Nieskończona liczba testów.
5. Funkcja wyświetlania losowego.
6. Współpraca z automatycznym foropterem CV-5000.
7. Zapewnia rozdzielenie obrazu poprzez użycie barw czerwonej i zielonej.
8. Oferuje wszystkie powszechnie znane testy badania ostrości wzroku.
9. Tablica CC-100 może być obsługiwana z poziomu foroptera automatycznego Topcon CV-5000, przy użyciu pilota lub z poziomu komputera.
10. Waga: do 6kg.
11. Zasilanie: AC 100 – 240V, 50 – 60 Hz, 60 VA
12. Wymiary: ok. gł. 60 mm / wys. 360 mm / szer. 560 mm
13. Złącza: 2x USB / 1x Ethernet / 1x RS-232.