

Sprzęt kosmetyczny

Parametr urządzenia
Rozmiar urządzenia 54 (+/- 4) x 53 (+/- 4) x 44 (+/- 2) cm
Waga netto urządzenia 49kg (+/- 3)
Napięcie 220V/110V
Częstotliwość 50-60 Hz
Gęstość energii SHR 1-39 J
Poziom częstotliwości 1-5
Ciągły czas pracy 1-250 s
IPL + E-light ON/OFF
Gęstość energii IPL 1-50 J
Czas trwania impulsu 1-20 ms.
Opóźnienie impulsu 1-50 ms.
Poziom częstotliwości 1-5
Energia RF 1-100 J
Poziom RF 1-8
Rozmiar płamki 12x40 mm
Moc do 2000W

Oksybracja

Parametr urządzenia
Moc 500 Wat (+/- 50)
Ciśnienie pompy 5 bar-możliwość pełnej regulacji (+/- 0,5)
Ciśnienie przy pracy z reduktorem (butla) 10 bar-możliwość pełnej regulacji (+/- 1,0)
Możliwość regulacji dawkowania soli fizjologicznej w 0 50gr (+/- 10)