

**I. ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-
UŻYTKOWYCH LAMPY OPERACYJNEJ LED, 2 CZASZOWEJ
z przygotowaniem pod kamerę - (2 zestawy)**

Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (lampa główna i satelita), przystosowana do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym.

[Dane dotyczące miejsca montażu:](#)

Dotyczy sal operacyjnych na Bloku Ginekologicznym.

Wysokość Sali od podłogi do miejsca mocowania lampy (sufitu podwieszanego) (320 cm) + wolna przestrzeń pomiędzy sufitem a stropem (71 cm).

Rodzaj zasilania: 230V

Materiał stropu: strop gęstożebrowy typu Teriva 8,0 o wysokości konstrukcyjnej 34 cm i rozstawie belek co 45 cm.

**I. ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-
UŻYTKOWYCH LAMPY OPERACYJNEJ LED, 1 CZASZOWEJ
z przygotowaniem pod kamerę - (1 zestaw)**

Lampa operacyjna 1 ramienna, wyposażona w jedną oprawę oświetleniową mocowaną na suficie.

[Dane dotyczące miejsca montażu:](#)

Dotyczy Sali cięć cesarskich.

Wysokość Sali od podłogi do miejsca mocowania lampy (301 cm) + wolna przestrzeń pomiędzy sufitem a stropem (46 cm).

Rodzaj zasilania: 230V

Materiał stropu: strop gęstożebrowy typu Teriva 8,0 o wysokości konstrukcyjnej 34 cm i rozstawie belek co 45 cm.